

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Star, 3x

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

2700 K


Aluminium

Možnosť stmievania

Materiály vysokej kvality



56243/48/16



Plynulé stmievanie, od jasného k jemnému svetlu

Niekedy zatúžite po zmene atmosféry, chcete, aby lepšie zodpovedala tomu, čo práve robíte. Stmievateľné bodové svetidlá Philips LED môžete plynule stmievať na vhodnú úroveň – od jasného funkčného svetla vhodného na každodennú prácu po jemné svetlo na voľný čas.



Osvetlenie, ktoré vám zaistí pohodlie a relax

- Získajte kvalitný LED svetelný zdroj a zároveň šetrite energiu
- Životnosť svetidla až 30 rokov používania
- Žiarivé svetlo okamžite po zapnutí
- Teplé biele svetlo pomáha vytvoriť príjemnú atmosféru
- Vysoký svetelný výkon – 1500 lúmenov
- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí
- Integrované LED svetidlo
- 5-ročná záruka pre pocit istoty

Univerzálne osvetlenie pre každý moment vášho dňa

- Plynule stmieva zo 100 % jasú po 10 % jemné svetlo

Vynikajúci dizajn na dosiahnutie optimálneho svetelného efektu

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou
- Nastaviteľná bodová hlavica na zaistenie maximálnej flexibility
- Dokonalý lúč svetla pre zvýrazňujúce osvetlenie

Hlavné prvky

Energeticky úsporný LED svetelný zdroj

LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Ak si kúpite svetidlo Philips LED, začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

Životnosť až 30 rokov

LED svetidlá vydržia dlhšie, vďaka čomu sa vyhnete problémom s častými výmenami svetelných zdrojov. To výrazne znižuje množstvo odpadu a súčasne v dlhodobom horizonte šetrí peniaze.

Okamžite jasné svetlo

V prípade bodových svetidiel Philips LED nemusíte čakať. Ihneď po zapnutí svetla naplno. Ich teplé biele svetlo verne napodobňuje žiarovku a okamžite vytvorí príjemnú atmosféru.

Teplé biele svetlo

Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá sa označuje v Kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou Kelvinov vyžarujú teplé a príjemné svetlo, zatiaľ čo tie s vysokou hodnotou vytvárajú chladnejšie a povzbudzujúcejšie svetlo.

Vysoký svetelný výkon – 1500 lúmenov

Rozžiarte svoju domácnosť kvalitným svetlom

Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľuže. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Integrované LED svetidlo

Toto bodové svetidlo sa vyznačuje vysoko kvalitným svetlom z integrovaných LED svetelných zdrojov s optimálnym svetelným výkonom.

5-ročná záruka

Všetky naše bodové svetlá sú vytvorené s dôrazom na trvácnosť. Poskytujeme plnú 5-ročnú záruku na kompletný výrobok, čím máte zaistené, že si užijete kvalitné osvetlenie každý deň po dlhú dobu.

Plynulé a výrazné stmievanie

Zmeňte atmosféru v miestnosti tak, aby vyhovovala tomu, čo práve robíte. Philips LED bodové stmievateľné svetidlá vám jednoduchým otočením umožnia nastaviť jas svetla. Stmievajú sa plynule zo 100 % jasného svetla, určeného pre funkčné činnosti, až po 10 % jemné svetlo na relaxačný voľný čas.

Materiály vysokej kvality

Toto bodové svetidlo je zhotovené z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý skrášli a rozžiari vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Jednoducho nastaviteľná bodová hlavica

Nastaviteľná bodová hlavica je určená na nasmerovanie svetla tam, kde ho najviac potrebujete.

Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Vďaka tradičnému širokému (40°) uhlu svetelného výstupu je toto bodové svetidlo LED vhodné na zvýrazňujúce aj všeobecné osvetlenie. Je ideálne na použitie v kuchyniach, obývačkách a jedálňach.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Hliník
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 111 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,780 kg
- Celková výška: 82 mm
- Celková dĺžka: 198 mm
- Celková šírka: 198 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 16.5
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 3

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718291444893
- Netto hmotnosť: 0,78 kg
- Brutto hmotnosť: 0,91 kg
- Výška: 21,8 cm
- Dĺžka: 9,3 cm
- Šírka: 21,3 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.1592

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com