

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Enif

Zapustené bodové
svetidlá

Bez žiarovky

Biela



59240/31/E7



Dôraz kladený na štýl

Začleňte toto praktické bodové svetidlo Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku LED Philips s päticou GU10 podľa svojho obľúbeného štýlu bodového svetidla a zabezpečte si tým vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

Hlavné prvky

Nastavitelná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: Nie
- Produkt namontujte mimo dosahu rúk: áno

Vlastnosti svetla

- Merný výkon (menovitý) (nom.): 106 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,080 kg
- Zapustená vzdialenosť: 100 mm
- Celková výška: 100 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.5 cm x 7.5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: NA
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 50
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotyk rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696133361
- Netto hmotnosť: 0,08 kg
- Brutto hmotnosť: 0,19 kg
- Výška: 14,5 cm
- Dĺžka: 4 cm
- Šírka: 9,5 cm



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.471

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com