

PHILIPS

Svietidlo pod
skrinku

Linea


LINEAR LED 2 700 K

biela

LED



85086/31/16



Vyždobte svoj domov svetlom

Ušetríte až 80 % energie pomocou lineárnych lištových svietidiel LED od spoločnosti Philips. Integrované diódy LED vytvárajú intenzívne teplé biele svetlo ideálne na bežné svietenie. Vďaka modulárnemu systému ľahko spojíte niekoľko lištových svietidiel do jedného.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED
- Dlhá prevádzková doba až 20 rokov
- Teplé biele svetlo
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Špeciálne vlastnosti

- Produkt môžete pripojiť k iným produktom z tej istej rodiny
- Vypínač na výrobku

Hlavné prvky

Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Žiarovka LED dodávaná s týmto svietidlom Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Dlhá prevádzková doba



Svetelný zdroj, ktorému môžete dôverovať. Integrované diódy LED použité v tomto svietidle LED značky Philips vydržia svietiť až 20 000 hodín (čo je pri priemernom využití 3 hodiny/deň až 20 rokov pri min. 13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a výmenu žiarovky nemusíte starať a môžete si vychutnávať dokonalú atmosféru domova.

Teplé biele svetlo



Farba svetla môže mať rôznu teplotu, ktorá sa určuje v Kelvinoch (K). Svietidlá s nízkou hodnotou Kelvinov produkujú teplé, príjemné svetlo, tie s vysokou hodnotou produkujú chladné, energetickejšie svetlo. Toto svietidlo Philips prináša teplé biele svetlo na vytvorenie útulnej atmosféry.

5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Pripojiteľný produkt



Tento produkt je možné pripojiť k podobnému produktu alebo k inému produktu z tej istej rodiny.

Vypínač na výrobku



Svetlo môžete jednoducho zapínať a vypínať pomocou nenápadne integrovaného vypínača priamo na svietidle.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Syntetický materiál

Životnosť

- Nominálna životnosť: 20 000 h

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Integrované LED: áno
- Vypínač na výrobku: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné osvetlenie
- Štýl: Súčasné
- Typ: Svietidlá pod skrinku
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,143 kg
- Výška: 3,6 cm
- Dĺžka: 54,8 cm
- Šírka: 2,5 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 80 W
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 800 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: teplá biela
- Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Počet žiaroviek: 1
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 9 W
- Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším než 12,5 mm, žiadna ochrana proti vode
- Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696127506
- Netto hmotnosť: 0,14 kg
- Brutto hmotnosť: 0,33 kg
- Výška: 584 mm
- Dĺžka: 31 mm
- Šírka: 73 mm



Dátum vydania:
2025-05-05
Verzia: 0.1223

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com