

PHILIPS

Žiarovka

Tradičné reflektorové
svietidlo

60 W

Matná

Pätica E14

871150038242978



Farebná reflektorová žiarovka z lisovaného skla

Farebná žiarovka typu PAR je navrhnutá na osvetlenie osláv, ako aj na osvetlenie reštaurácií, tanečných sál, diskoték, fontán a svetelných predstavení. Vodotesná konštrukcia z lisovaného skla predurčuje túto žiarovku na používanie v interiéri aj v exteriéri.

Nie je však vhodná na osvetlenie miestností v domácnosti.

- Na vytvorenie dekoratívnych farebných efektov

Žiarivé farby

- Špičková povrchová úprava

Vhodné na interiérové aj exteriérové aplikácie

- Farebná povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Na vytvorenie dekoratívnych farebných efektov

Bohaté a sýte farby na zdokonalenie atmosféry

Špičková povrchová úprava

Farebná povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Päťica: E14
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Matná

Rozmery žiarovky

- Výška: 87 mm
- Šírka: 50 mm

Životnosť

- Nominálna životnosť: 1 000 h

Vlastnosti svetla

- Použitie: Zvýrazňujúce svetlo
- Index podania farieb (CRI): 100

Vhodná pre všetky svietidlá

- Tvar: NR50
- Napätie: 230 V

Spotreba energie

- Výkon vo wattoch: 60 W
- Spotreba: 60 W

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 1 000 h

Technické špecifikácie

- Stmievateľné: Áno
- Päťica: E14



Dátum vydania:
2024-11-22
Verzia: 0.538

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com