

# PHILIPS

Nástenné svietidlo  
Nightingale, 35 W, GU10,  
bez žiarovky

Exteriérové svietidlá

Bez žiarovky

Hrdza

Odolné voči vode



8718696154014



## Pokochajte sa nádherne osvetlenou záhradou

Toto vonkajšie svietidlo skvele ladí s najnovšími trendmi a životnými štýlmi a pomôže vám navodiť atmosféru, po akej ste vždy túžili.

### Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Moderné vonkajšie osvetlenie

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

### Špeciálne vlastnosti

- Efekt dvojsmerového svetla

# Hlavné prvky

## Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

## Moderné vonkajšie osvetlenie

Očarujúce, odvážne a minimalistické, také sú vonkajšie svietidlá od spoločnosti Philips. Ich elegantný a moderný štýl sa dokonale hodí na vyzdobenie záhrad, chodníkov a vonkajších priestorov svetlom.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je

certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Efekt dvojsmerového svetla

S týmto vonkajším svietidlom Philips a jeho efektom dvojsmerného svetla si v svojej záhrade alebo na terase môžete navodiť dokonalú atmosféru.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Hrdzavá
- Materiál: Kov

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Ústredný prvok: Nie

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,6 kg
- Celková výška: 160 mm
- Celková dĺžka: 96 mm
- Celková šírka: 80 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/pätica: GU10
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 2

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

#### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696154014
- Netto hmotnosť: 0,72 kg
- Brutto hmotnosť: 0,81 kg
- Výška: 17,8 cm
- Dĺžka: 8,6 cm
- Šírka: 10,1 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.311

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)