

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Titan

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Aluminium



8718696156001



Radost zo života v danej chvíli

Zaobstarajte si tento praktický bodový zdroj Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

Prvotriedna kvalita

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Špeciálne vlastnosti

- Pre ľubovoľnú miestnosť vášho interiéru

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Tento bodový svetelný zdroj je zhotovený z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý bude skrášľovať a osvetľovať vašu domácnosť mnohé roky.

Pre ľubovoľnú miestnosť vášho interiéru

Plne funkčné a súčasne veľmi elegantné bodové svetidlo Philips dodá každej miestnosti vášho interiéru elegantný nádych.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Hliník
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,25 kg
- Celková výška: 100 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Objímka/pätica: GU10
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 50
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotyk rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Počet svetelných zdrojov: 1



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.139

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com