

PHILIPS

Zapustené
svietidlo Enneper

Zapustené bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Biela

8718696160404



Dôraz kladený na štýl

Zaobstarajte si tento praktický bodový zdroj Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica
- Neobsahuje žiarovku

Hlavné prvky

Nastavitelná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

Neobsahuje žiarovku

Svetidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Syntetický materiál

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,248 kg
- Celková výška: 40 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykom rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696160404
- Netto hmotnosť: 0,25 kg
- Brutto hmotnosť: 0,36 kg
- Výška: 308 mm
- Dĺžka: 103 mm
- Šírka: 53 mm



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.200

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com