

PHILIPS

Zapustené
svietidlo Donegal

Zapustené bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Matný chróm

8718696160893



Vytvorte správny štýl osvetlenia

Zapustené bodové svetlo Philips Donegal je vyrobené zo špičkového materiálu, ktorý nehrdzavie, nezachytáva sa na ňom prach a je určený na bezproblémovú údržbu. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Bez prachu, bez korózie

Prvotriedna kvalita

- Jednoduché čistenie

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svetidla.

Bez prachu, bez korózie

Špeciálny povrchový materiál, na ktorom sa neusádza prach a ktorý nekoroduje, minimalizuje zachytávanie prachu na tomto zapustenom svetidle a zaisťujú dlhú životnosť výrobku.

Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Chrómová
- Materiál: Syntetický materiál

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahŕnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: Nie

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,248 kg
- Celková výška: 40 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotyk rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696160893
- Netto hmotnosť: 0,25 kg
- Brutto hmotnosť: 0,36 kg
- Výška: 308 mm
- Dĺžka: 103 mm
- Šírka: 53 mm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.198

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com