

# PHILIPS

Zapustené  
svietidlo Donegal

Zapustené bodové  
svietidlá

Bez žiarovky

Chróm

8718696160923



## Vytvorte správny štýl osvetlenia

Zapustené bodové svetlo Philips Donegal je vyrobené zo špičkového materiálu, ktorý nehrdzavie, nezachytáva sa na ňom prach a je určený na bezproblémovú údržbu. Vyberte si žiarovku Philips GU10 LED, ktorá bude zodpovedať vášmu štýlu bodového svetla a zaistí vám veľmi kvalitné svetlo s dlhou životnosťou.

### Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spáľňu

- Bez prachu, bez korózie

### Prvotriedna kvalita

- Jednoduché čistenie

# Hlavné prvky

## Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svietidla.

## Bez prachu, bez korózie

Špeciálny povrchový materiál, na ktorom sa neusádza prach a ktorý nekoroduje, minimalizuje zachytávanie prachu na tomto zapustenom svietidle a zaisťujú dlhú životnosť výrobku.

## Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Chrómová
- Materiál: Syntetický materiál

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,248 kg
- Výška: 4 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Šírka: 9 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696160923
- Netto hmotnosť: 0,25 kg
- Brutto hmotnosť: 0,36 kg
- Výška: 308 mm
- Dĺžka: 103 mm
- Šírka: 53 mm



Dátum vydania:  
2025-05-23  
Verzia: 0.176

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)