

PHILIPS

Stropné svetidlo

Funkčné osvetlenie

MESON

Biela



8718696173626



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED poskytujú svetlo, ktoré je určené pre pohodlie vašich očí.

Jednoduchá obsluha

- Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné upevnenie.

Svetelný efekt

- Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

Montáž

- Integrovaný ovládač s konektorom pre jednoduchú montáž

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Vhodné pre nízke stropy Štíhly dizajn Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Ak chcete skutočne osvetliť svoje izby, vyberte si toto svetlo s rovnomerným rozptylom, ktoré rovnomerne vrhá svetlo do celého priestoru.

Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Integrovaný ovládač s konektorom pre jednoduchú montáž

Umožňuje bezpečnú a jednoduchú montáž bez nutnosti znalostí alebo káblov.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- EyeComfort: áno

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,11 kg
- Dĺžka výrezu: 12,5 cm
- Šírka výrezu: 12,5 cm
- Výška: 4,7 cm
- Dĺžka: 14 cm
- Zapustená vzdialenosť: 10,5 cm
- Šírka: 14 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 900
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: 220-240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 12.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696173626
- Netto hmotnosť: 0,09 kg
- Brutto hmotnosť: 0,14 kg
- Výška: 14,3 cm
- Dĺžka: 15,1 cm
- Šírka: 5,4 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005806001



Dátum vydania:
2024-07-15
Verzia: 0.236

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com