

PHILIPS

Zapustené
svietidlo Pomeron

Zapustené bodové
svietidlá

4 000 K

Biela

Možnosť stmievania



8718696173824



Jedno svietidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla

Vytvorte tú správnu atmosféru vďaka zmene jasu. Stropné svietidlo SceneSwitch od spoločnosti Philips vám umožní užívať si nastavenia jasu dokonale prispôsobené každému okamihu. Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž, potrebujete iba spínač, ktorý už máte namontovaný.

Zlajte svoj interiér

- Dekoratívna kovová povrchová úprava

Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

Ovládanie

- Postupné stmievanie

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Dekoratívna kovová povrchová úprava

Moderná kovová úprava je štýlovým detailom.

Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo iné prvky interiéru a priláčajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Postupné stmievanie

Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia svetla a vytvorte tak tú správnu atmosféru.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 7 500
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 30 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 57 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 60 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,127 kg
- Zapustená vzdialenosť: 31,5 mm
- Celková výška: 62 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Priemer: 107,4 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 450
- Farba svetla: 4000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 7
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykou rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitoú izoláciou

8718696173824

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718696173824
- Netto hmotnosť: 0,13 kg
- Brutto hmotnosť: 0,19 kg
- Výška: 8,8 cm
- Dĺžka: 9,3 cm
- Šírka: 9,3 cm



Dátum vydania:
2025-09-03
Verzia: 0.310

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com