

# PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,  
matná, 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h

Nestmievateľné



8718696472187



## Žiarovka ako žiadna iná

Známe tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Poskytujú vám klasický vzhľad žiaroviek a zároveň používajú o približne 80 % menej energie. Široký uhol lúča vytvára dokonalú celoplošnú distribúciu svetla.

### Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

### Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

### Svetlo za hranicami osvetlenia

- Klasický štýl, moderná technológia LED

# Hlavné prvky

## Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

## Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

## Klasický štýl, moderná technológia LED

Žiarovky LED Classic vychádzajú zo štandardnej energetickej úspornej technológie LED. Môžete si tak dopriať žiarovku v štýle retro využívajúcu najmodernejšiu technológiu v kombinácii s dizajnom v štýle vintage.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Tvar: Žiarovka
- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Možnosť stmievania: Nie

## Rozmery žiarovky

- Výška: 10,6 cm
- Šírka: 6 cm

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon

## Rozličné

- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Účinnosť: 115 lm/W

**Informácie na balení**

- Rad produktov: EyeComfort
- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218700
- Názov produktu: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220–240 V
- Výkon vo wattoch: 7 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Dĺžka: 11 cm

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50–60
- Registračné číslo EPREL: 1825132

**Rozmery a hmotnosť balenia [LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10]**

- EAN/UPC – produkt: 8718696472187
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 10,7 cm
- Dĺžka: 5,9 cm
- Šírka: 5,9 cm

**Rozmery a hmotnosť balenia [LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6]**

- EAN/UPC – produkt: 8718696472187
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 10,7 cm
- Dĺžka: 6 cm
- Šírka: 6 cm



Dátum vydania:  
2025-09-17  
Verzia: 0.965

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)