

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom
štýle, číra, 60 W G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15 000 h

Nestmievateľné



8718696742457



Žiarovka ako žiadna iná

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Poskytujú vám klasický vzhľad žiaroviek a zároveň používajú o približne 80 % menej energie. Široký uhol vyžarovania zabezpečí dokonalé celoplošné vyžarovanie svetla.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Klasický štýl, moderná technológia LED

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

Klasický štýl, moderná technológia LED

Žiarovky LED Classic vychádzajú zo štandardnej energetickej úspornej technológie LED. Môžete si tak dopriať žiarovku v štýle retro využívajúcu najmodernejšiu technológiu v kombinácii s dizajnom v štýle vintage.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová guľatá žiarivka
- Päťka: E27
- Možnosť stmievania: Nie

Rozmery žiarovky

- Výška: 14 cm
- Šírka: 9,5 cm

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 115 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Názov produktu: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 7 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 14 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Registračné číslo EPREL: 1825194

Rozmery a hmotnosť balenia [LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4]

- EAN/UPC - produkt: 8718696742457
- Netto hmotnosť: 0,07 kg
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Výška: 19,5 cm
- Dĺžka: 10,4 cm
- Šírka: 10,4 cm

Rozmery a hmotnosť balenia [LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF]

- EAN/UPC - produkt: 8718696742457
- Netto hmotnosť: 0,06 kg
- Brutto hmotnosť: 0,14 kg
- Výška: 19,5 cm
- Dĺžka: 10,4 cm
- Šírka: 10,4 cm



Dátum vydania:
2025-09-17
Verzia: 0.801

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com