

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,
matná, 60 W, G120, E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699648176



Žiarovka ako žiadna iná

Známe tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Poskytujú vám klasický vzhľad žiaroviek a zároveň používajú o približne 80 % menej energie. Široký uhol lúča vytvára dokonalú celoplošnú distribúciu svetla.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Klasický štýl, moderná technológia LED

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke



Moderná, výkonná, energeticky úsporná štandardná žiarovka LED s nádherne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné štandardné halogénové žiarovky.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Moderné osvetlenie vo forme LED guľatých žiaroviek Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách a svetelných pásoch pre toaletné stolíky.

Klasický štýl, moderná technológia LED

Žiarovky LED Classic vychádzajú zo štandardnej energeticky úspornej technológie LED. Môžete si tak dopriať žiarovku v štýle retro využívajúcu najmodernejšiu technológiu v kombinácii s dizajnom v štýle vintage.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová guľatá žiarivka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Záruka

- Záručná lehota: 2 rokov

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700
- Svetelný tok: 806 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0.4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 115,00

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Názov produktu: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.51

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 177 mm
- Celková dĺžka: 177 mm
- Celková šírka: 125 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 125 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1825196
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E27

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699648176
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,2 kg
- Výška: 19,6 cm
- Dĺžka: 12,8 cm
- Šírka: 12,8 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.704

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com