

PHILIPS

Žiarovka

LED


4 W – 35 W

E27

Teplá biela



8718699673529



Navrhnuté tak, aby boli vidieť

Predstavujeme nový rad lúč Philips deco LED giant vintage – kolekciu, ktorá pripomína známe klasické žiarovky. Vyniknú, ak ich použijete ako štýlový doplnok. V interiéri navodia nostalgickú atmosféru.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí
- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Hlavné prvky

Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Teplé biele svetlo podobné žiarovke



Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Toto svetlo s teplotou 2 700 K je ideálne na osvetlenie domácnosti.

Náhrada za štandardné žiarovky

Vďaka nádhernému dizajnu a štandardnému tvaru je táto energeticky úsporná žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou tradičných žiaroviek.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Možnosť stmievania: Nie

Rozmery žiarovky

- Výška: 10,6 cm
- Šírka: 6 cm

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2500 K
- Nominálny svetelný tok: 400 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 100 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718699673529
- EOC: 871869967352900
- Názov produktu: LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.41
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 35 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 10,6 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 403596
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Konzistentnosť farieb: 6

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699673529
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 15 cm
- Dĺžka: 6,6 cm
- Šírka: 6,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001941501



Dátum vydania:
2024-04-12
Verzia: 0.474

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com