

PHILIPS

Stropné svietidlo
Moire, 10 W

Stropné svietidlá

2700 K

Biela

8718699750534



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlá Philips LED vyžarujú svetlo určené pre pohodlie vašich
očí

Svetelný efekt

- Toto stropné svietidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svietidla sa vyznačuje pyramídovou mikroštruktúrou, ktorá svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

Prvotriedna kvalita

- Jednoduché čistenie

Hlavné prvky

Štruktúrovaná optika

Toto stropné svetidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svetidla sa vyznačuje pyramídovou mikroštruktúrou, ktorá svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svetidlo je pripravené na osvetľovanie.

Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svetidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 60 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,21 kg
- Celková výška: 50 mm
- Celková dĺžka: 240 mm
- Celková šírka: 240 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 240 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699750534
- Netto hmotnosť: 0,19 kg
- Brutto hmotnosť: 0,49 kg
- Výška: 28,2 cm
- Dĺžka: 6,2 cm
- Šírka: 28,2 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.370

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com