

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Sparkle

Zapustené bodové
svietidlá

2700 K

nikel

Možnosť stmievania



8718699756017



Vytvorte si dokonalé prostredie pomocou kvalitného stmievateľného svetla.

Vytvorte si dokonalú atmosféru pomocou stmievateľných zapustených bodových svietidiel Philips LED, vďaka ktorým môžete jednoducho stmievať osvetlenie, od žiarivého svetla na každodenné použitie až po útulné tóny.

Jednoduchá obsluha

- Vyberte, ako a kde dopadá svetlo, pomocou týchto modulárnych svetiel.

Svetelný efekt

- Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Možnosť stmievania

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Hlavné prvky

Nastaviteľné modulárne svetlo

Jasný a presne zamierený svetelný lúč

Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo iné prvky interiéru a prilákajte tak pozornosť k jednotlivým dekoratívnym prevedeniam.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

Možnosť stmievania

Umožňuje vám zmeniť náladu prispôbením jasnosti svetidiel LED – od jasného bieleho svetla až po útulné tlmené svetlo ako pri tradičných lampách.

Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predlži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Nikel
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 10 000

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 31 mA
- Účinnosť: 58 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,118 kg
- Dĺžka výrezu: 7.0 cm
- Šírka výrezu: 7.0 cm
- Výška: 5,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 1,5 cm
- Šírka: 8,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 20 000 h
- Priemer: 85 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 350
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699756017
- Netto hmotnosť: 0,35 kg
- Brutto hmotnosť: 0,41 kg
- Výška: 9 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 18,7 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002374322



Dátum vydania:
2024-04-26
Verzia: 0.196

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com