

# PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,  
dymová, 11 W, ST64, E27

LED

1 800 K

100 lm

15 000 h



8718699759650



## Žiarovka ako žiadna iná

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka modernému a elegantnému dizajnu je táto stmievateľná žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

### Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

### Svetlo za hranicami osvetlenia

- Klasický štýl, moderná technológia LED

### Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

# Hlavné prvky

## Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľuže. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

## Klasický štýl, moderná technológia LED

Žiarovky LED Classic vychádzajú zo štandardnej energetickej úspornej technológie LED. Môžete si tak dopriať žiarovku v štýle retro využívajúcu najmodernejšiu technológiu v kombinácii s dizajnom v štýle vintage.

## Skvelý výzor, či svieti, alebo nie



„Toto nádherné svietidlo s viditeľným vláknom dodáva štýla dojem nostalgie v každej miestnosti. Vyzerá elegantne, či svieti, alebo nie.“

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: dymové
- Materiál žiarovky: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +40 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Záruka

- Záručná lehota: 2.5 rokov

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 1800 K
- Nominálny svetelný tok: 100 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 818 | CCT of 1800K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 1800 K
- Svetelný tok: 100 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0.4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 43 lm/W

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Dekoratívne

## Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

## Informácie na balení

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Názov produktu: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

## Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.54

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.54
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 11 W
- Spotreba: 2,3 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 3

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Celková výška: 143 mm
- Celková dĺžka: 143 mm
- Celková šírka: 64 mm

**Menovité hodnoty**

- Menovitá životnosť: 15 000

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 64 mm
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E27
- možno použiť v uzavretých svietidlách: No

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718699759650
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 18,2 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 7 cm



Dátum vydania:  
2025-09-13  
Verzia: 0.340

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolaľnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)