

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, dymová, 11 W, G93, E27

LED

1 800 K

100 lm

15 000 h



8718699759698



Žiarovka ako žiadna iná

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka modernému a elegantnému dizajnu je táto stmievateľná žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Moderné osvetlenie vo forme LED guľatých žiaroviek Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách a svetelných pásoch pre toaletné stolíky.

Skvelý výzor, či svieti, alebo nie



„Toto nádherné svietidlo s viditeľným vláknom dodáva štýla dojem nostalgie v každej miestnosti. Vyzerá elegantne, či svieti, alebo nie.“

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová guľatá žiarivka
- Päťica: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: dymové
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +40 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka

- Záručná lehota: 2.5 rokov

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 1800 K
- Nominálny svetelný tok: 100 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 818 | CCT of 1800K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 1800 K
- Svetelný tok: 100 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 50 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Dekoratívne

Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8718699759698
- EOC: 871869975969800
- Názov produktu: LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.54

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.54
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 11 W
- Spotreba: 2 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 2

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 142 mm
- Celková dĺžka: 142 mm
- Celková šírka: 95 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 95 mm
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E27
- možno použiť v uzavretých svietidlách: No



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.670

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com