

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, matná, 60 W, P45, E14

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699762834



Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energetickej úspornej technológii LED používajú o približne 85 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlo



Moderné osvetlenie vo forme lustrových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách, ako sú napríklad lustre, stropné ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svietidlá.

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezatažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 124

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8718699762834
- EOC: 871869976283400
- Názov produktu: LED classic 60W E14 WW P45 FR ND RFSRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.55
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 6,5
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 80 mm
- Celková dĺžka: 80 mm
- Celková šírka: 45 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1825183

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699762834
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-18
Verzia: 0.262

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com