

# PHILIPS

Sviečková žiarovka v tradičnom štýle, číra, 40 W, P45, E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8718699763176



## Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energetickejšej úspornej technológii LED používajú o približne 85 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

### Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

### Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

### Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

# Hlavné prvky

## Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

## Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlo



Moderné osvetlenie vo forme lustrových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách, ako sú napríklad lustre, stropné ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svietidlá.

## Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezaťažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 109

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

## Informácie na balení

- EAN: 8718699763176
- EOC: 871869976317600
- Názov produktu: LED classic 40W E27 WW P45 CL ND RFSRT4

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.41
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,3
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

#### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 80 mm
- Celková dĺžka: 80 mm
- Celková šírka: 45 mm

#### Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 387410

#### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

#### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699763176
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.487

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.