

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,
matná, 200 W, A95, E27

LED

6 500 K

3 452 lm

15 000 h



8718699764678



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľahuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka

- Záručná lehota: 2 rokov

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 6500 K
- Nominálny svetelný tok: 3452 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 865 | CCT of 6500K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 6500 K
- Svetelný tok: 3 452 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 150,00 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8718699764678
- EOC: 871869976467800
- Názov produktu: LED classic 200W
A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.51

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 200 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D
- Spotreba: 23 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 23

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 165 mm
- Celková dĺžka: 165 mm
- Celková šírka: 95 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 95 mm
- Registračné číslo EPREL: 374910
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E27
- možno použiť v uzavretých svetidlách: No

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699764678
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,16 kg
- Výška: 22,6 cm
- Dĺžka: 10,2 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.423

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com