

PHILIPS

Žiarovka 40 W, A60,
E27

LED

6 500 K

470 lm

15 000 h



8718699769901



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Žiarovky LED od spoločnosti Philips poskytujú krásne studené biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľahuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre

oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Rozmery žiarovky

- Výška: 11 cm
- Šírka: 6 cm

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 200 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 6500 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 865 | CCT of 6500K

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 95 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718699769901
- EOC: 871869976990102
- Názov produktu: LED 40W A60 E27
CDL FR ND 1SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4,9 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti
(EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 11 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 1354586



Dátum vydania:
2025-05-09
Verzia: 0.302

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com