

PHILIPS

Žiarovka 60 W, A60,
E27 × 2

LED

4 000 K

806 lm

15 000 h



8718699770266



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Žiarovky LED od spoločnosti Philips poskytujú krásne studené biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Hlavné prvky

Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Náhrada za štandardné žiarovky

Vďaka nádhernému dizajnu a štandardnému tvaru je táto energeticky úsporná žiarovka LED dokonalou ekologickou náhradou tradičných žiaroviek.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Rozmery žiarovky

- Výška: 11 cm
- Šírka: 6 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 840 | CCT of 4000K

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 107 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718699770266
- EOC: 871869977026600
- Názov produktu: LED 60W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 7,5 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 11 cm

Technické špecifikácie

• Frekvencia: 50-60 Hz

• Registračné číslo EPREL: 391871



Dátum vydania:
2024-08-03
Verzia: 0.150

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com