

PHILIPS

Tyčová žiarivka
68 W, E27

LED

3 000 K

950 lm

15 000 h



8718699771379



Vychutnajte si teplé biele LED svetlo

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Na použitie v chladničkách a mrazničkách

Hlavné prvky

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne

osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Spotrebičová žiarovka na špeciálne použitie

Žiarovky Philips do chladničiek možno použiť v chladničkách, mrazničkách a na podobných miestach s nízkou prevádzkovou teplotou. Jednoduchá výmena spotrebičových žiaroviek za žiarovky Philips do chladničiek zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 240
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 950 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Názov produktu: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 68
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 9,5
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 10

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 114,3 mm
- Celková dĺžka: 114,3 mm
- Celková šírka: 37,2 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 415169

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699771379
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.358

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com