

PHILIPS

Sviečka 15 W, T25,
E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 h



8718699771935



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Táto LED žiarovka značky Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Na použitie v chladničkách a mrazničkách

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energetickejšieho štandardnej LED

žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Spotrebičová žiarovka na špeciálne použitie

Žiarovky Philips do chladničiek možno použiť v chladničkách, mrazničkách a na podobných miestach s nízkou prevádzkovou teplotou. Jednoduchá výmena spotrebičových žiaroviek za žiarovky Philips do chladničiek zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E14
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Rozmery žiarovky

- Výška: 5,9 cm
- Šírka: 2,5 cm

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 150 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 88 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Názov produktu: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 1,7 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 15 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 2

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 5,9 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 391879

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699771935
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,02 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 2,5 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2025-05-24
Verzia: 0.533

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.