

PHILIPS

Reflektor 100 W,
R80 E27

LED

2700 K

670 lm

15 000 h



8718699773878



Odolné zvýrazňujúce svietidlo LED s koncentrovaným lúčom

Toto smerové svietidlo LED poskytuje sústredený lúč teplého bieleho svetla a je výbornou náhradou tradičných reflektorových svietidiel

Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Hlavné prvky

Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke



Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Toto svetlo s farebnou teplotou 2 700 K je ideálne na dizajnové osvetlenie domácnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 670 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 83

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Názov produktu: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.6
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 8
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 112 mm
- Celková dĺžka: 112 mm
- Celková šírka: 80 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 1100 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 397593

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699773878
- Netto hmotnosť: 0,14 kg
- Brutto hmotnosť: 0,22 kg
- Výška: 18,2 cm
- Dĺžka: 8,7 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.246

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com