

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W, MR16, GU5.3

LED

2700 K

621 lm

15 000 h



8718699773977



Odolné zvýrazňujúce svetidlo LED s koncentrovaným lúčom

Bodové svetidlá LED od spoločnosti Philips poskytujú koncentrovaný jasný lúč svetla, dlhú životnosť a výrazné šetrenie energie.

Svetlo vysokej kvality

- Žiadne viditeľné blikanie
- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná halogénovej reflektorovej žiarovke

Hlavné prvky

Žiadne viditeľné blikanie

Rýchle blikanie svetla môže byť nepríjemné pre oči a môže spôsobovať bolesti hlavy alebo dokonca vyvolať záchvat v prípade osôb trpiacich epilepsiou sprevádzanou citlivosťou na svetlo. Blikanie je nepríjemné a zbytočné. Diódy LED môžu blikáť v dôsledku rýchlej odozvy na prúd z predradníka. Svetlá Philips LED sú však navrhnuté tak, aby sa kolísanie výstupného prúdu predradníka minimalizovalo, čím sa odstráni príčina blikania. Preto ho neuvidíte ani v náznaku.

Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke



Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Toto svetlo s farebnou teplotou 2 700 K je ideálne na dizajnové osvetlenie domácnosti.

Náhrada za halogénovú bodovú žiarovku



Moderná a výkonná reflektorová žiarovka LED s nádherne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné halogénové reflektorové žiarovky.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerová bodová žiarivka
- Päťica: GU5.3
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 621 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 88

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8718699773977
- EOC: 871869977397700
- Názov produktu: LED 50W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.8
- Napätie: 12V AC electronic V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 45 mm
- Celková dĺžka: 45 mm
- Celková šírka: 51 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 1400 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 391850

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699773977
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.264

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com