

PHILIPS

Bodové svetidlo
35 W, MR16, GU5.3

LED

2 200 – 2 700 K

345 lm

25 000 h

Stmievanie



8718699773991



Správne svetlo v správny čas

Svietidlá Philips LED WarmGlow prinášajú nový zážitok v oblasti stmievateľných LED svetelných zdrojov, pretože umožňujú stmievaním dosiahnuť teplé tóny tradičných svietidiel. Umožňujú zmeniť funkčné osvetlenie a vytvoriť prívetivú a príjemnú atmosféru.

Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Hlavné prvky

Teplé biele svetlo podobné žiarovke

Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú

atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Ideálne na osvetlenie domácnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerová bodová žiarivka
- Päťica: GU5.3
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–2700 K
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 822–827 | tunable warm white
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 69

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

Informácie na balení

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Názov produktu: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.7
- Napätie: 12V AC electronic V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 35
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): G
- Výkon: 5
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 45 mm
- Celková dĺžka: 44,5 mm
- Celková šírka: 51 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 600 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 391900

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699773991
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.253

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com