

# PHILIPS

Bodové svetlo  
80 W, PAR16, GU10

LED

2 200 – 2 700 K

575 lm

25 000 h

Stmievanie



8718699774097



## Správne svetlo v správny čas

Svietidlá Philips LED WarmGlow prinášajú nový zážitok v oblasti stmievateľných LED svetelných zdrojov, pretože umožňujú stmievaním dosiahnuť teplé tóny tradičných svietidiel. Umožňujú zmeniť funkčné osvetlenie a vytvoriť prívetivú a príjemnú atmosféru.

### Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

### Svetlo za hranicami osvetlenia

- Možnosť stmievania

# Hlavné prvky

## Teplé biele svetlo podobné žiarovke

Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Ideálne na osvetlenie domácnosti.

## Možnosť stmievania

Túto žiarovku možno použiť s väčšinou stmievačov a vytvoriť tak požadovanú atmosféru s plynulým stmievaním až na úroveň 10 % plného osvetlenia. Uistite sa pomocou tabuľky

kompatibility stlmitelnosti, či sa váš stmievač môže používať s touto žiarovkou.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-2700 K
- Nominálny svetelný tok: 575 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 92

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

## Informácie na balení

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Názov produktu: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.88
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 80
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 6,2
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 56 mm
- Celková dĺžka: 56 mm
- Celková šírka: 50 mm

## Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 950 cd

## Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 387456

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

8718699774097

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8718699774097
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.262

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)