

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W, PAR16, GU10

LED

2 200 – 2 700 K

345 lm

15 000 h

Stmievanie



8718699774233



Čím viac svetlo stlmíte, tým je osvetlenie teplejšie.

LED žiarovky Philips WarmGlow umožňujú stlmiť každodenné svetlo na útulné tóny tradičných lúč. Čím viac svetlo stlmíte, tým teplejšie pôsobí. Tým sa odlišujú od štandardných stmievateľných LED žiaroviek, ktoré sú po stlmení iba menej jasné. Žiarovky WarmGlow majú vylepšený index podania farieb 90, ktorý je porovnateľný s prirodzeným svetlom a pomáha vnímať skutočné farby domova. Či už chcete večer pohodlne ležať na pohovke, alebo chcete sviežo začať deň, LED žiarovky Philips WarmGlow majú správne svetlo pre vaše potreby.

Svetlo vysokej kvality

- Skutočne teplé biele svetlo podobné žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

8718699774233

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Stlmí sa na hrejivý jas

Hlavné prvky

Teplé biele svetlo podobné žiarovke

Táto žiarovka s farebnou teplotou 2 700 K navodzuje hrejivú a pokojnú atmosféru, ktorá je vhodná na oddych. Ideálne na osvetlenie domácnosti.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie



Vďaka tradičnému širokému 36° uhlu svetelného výstupu je táto bodová žiarovka LED vhodná na zvýrazňujúce aj všeobecné osvetlenie. Dá sa použiť v zapustených a závesných svietidlách. Ideálne na použitie v kuchyniach, na osvetlenie kuchynských ostrovčekov, ale aj obývačiek a jedální.

Stlmí sa na hrejivý jas

Svetlo tejto stmievateľnej žiarovky môžete stlmiť z teplého svetla 2 200 K na 2 700 K. Čím viac svetlo stlmíte, tým bude teplejšie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200–2700 K
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 90

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

Informácie na balení

- EAN: 8718699774233
- EOC: 87186997742300
- Názov produktu: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.84
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 3,8
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 700 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 387455

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699774233
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-15
Verzia: 0.302

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com