

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W, PAR16, GU10

LED

3 000 K

345 lm

15 000 h

Stmievanie



8718699775810



Svetlo, ktoré odhalí pravú tvár vášho domova.

Odhaľte pravú tvár svojho domova s LED žiarovkami Philips CRI90 a naplňte miestnosti prirodzeným svetlom. Žiarovky s indexom podania farieb (CRI) bližšie k hodnote 100 sú porovnateľné s prirodzeným svetlom, vďaka čomu vidíte svoj nábytok a zariadenie v takých farbách, ako ste vždy chceli. Neuspokojte sa so svetlom s chybným podaním farieb – užívajte si svoj domov v pravých farbách so žiarovkami LED CRI90.

Svetlo vysokej kvality

- Naučte sa niečo o svetle

Hlavné prvky

Naučte sa niečo o svetle



Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie s vyššou hodnotou vyžarujú studenšie a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má svetelný zdroj na

vzhľad farieb. Prirodzené slnečné svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota CRI žiaroviek LED od spoločnosti Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupňov (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.1
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 86 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Informácie na balení

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Názov produktu: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.84
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 4 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 700 cd

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Registračné číslo EPREL: 391911

8718699775810

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699775810
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2025-09-17
Verzia: 0.266

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com