

PHILIPS

Bodový zdroj 50 W
PAR16 GU10 x2

LED

3 000 K

370 lm

15 000 h



8718699777159



Vychutnajte si teplé biele LED svetlo

Táto LED žiarovka Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Svetlo vysokej kvality

- Jasné biele svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná halogénovej reflektorovej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie

Hlavné prvky

Jasné biele svetlo



Táto žiarovka s farebnou teplotou 3000 K vyžaruje žiarivé, teplé svetlo, ktoré je ideálne na vytvorenie útulnej atmosféry, keď máte na návšteve svojich priateľov alebo si len tak chcete posediť pri knihe.

Náhrada za halogénovú bodovú žiarovku



Moderná a výkonná reflektorová žiarovka LED s nádherné tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné halogénové reflektorové žiarovky.

Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie



Vďaka tradičnému širokému 36° uhlu svetelného výstupu je táto bodová žiarovka LED vhodná na zvýrazňujúce aj všeobecné osvetlenie. Dá sa použiť v zapustených a závesných svetidlách. Ideálne na použitie v kuchyniach, na osvetlenie kuchynských ostrovčekov, ale aj obývačiek a jedální.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 370 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 80

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8718699777159
- EOC: 871869977715900
- Názov produktu: LEDClassic 50W GU10 WH 36D RF ND 2SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,6
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 740 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 391858

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699777159
- Netto hmotnosť: 0,09 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 8,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-08
Verzia: 0.296

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com