

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, matná, 60 W, A60, E27 x2

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699777678



Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energetickej úspornej technológii LED používajú o približne 85 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezaťažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 115

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8718699777678
- EOC: 871869977767800
- Názov produktu: LEDClassic 60W A60 E27 WW ND RF2SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 7
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 106 mm
- Celková dĺžka: 106 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1825136

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8718699777678
- Netto hmotnosť: 0,06 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 6,5 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.241

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com