

# PHILIPS

Sieťové LEDtube  
S14S

LED

500 mm

2700 K

S14S



8719514263581



## Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Trubicové svietidlo LED S14D značky Philips zaručuje dlhú životnosť a výrazné šetrenie energie. Teplá biela farba svetla z trubice je dokonalou dlhotrvajúcou náhradou za lineárne fluorescenčné (TL) žiarivky.

### Svetlo vysokej kvality

- Všade samé svetlo

# Hlavné prvky

## Všade samé svetlo

Vďaka jej inovatívnemu dizajnu s tvarom v štýle vintage zabraňuje táto

žiarovka LED vzniku tieňov, ktoré sa bežne objavujú na okraji rozptylu lúčov

svetla. Výsledok? Prirodzené teplé biele svetlo všade navôkol.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Iné
- Päťica: S14s
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 °C až 45 °C
- Nominálna životnosť: 30 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

## Záruka

- Záručná lehota: 2 rokov

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 375 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700
- Svetelný tok: 375 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,1
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 107

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- Schvaľovacie značky: Označenie CE, Certifikát KEMA Keur, V súlade so smernicou RoHS
- LED inovácie: EyeComfort

## Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

## Informácie na balení

- EAN: 8719514263581
- EOC: 871951426358100
- Názov produktu: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

## Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.4

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: 220-240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 3,5
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 500 mm
- Celková dĺžka: 500 mm
- Celková šírka: 30 mm

## Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 30 000

## Servis

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 30 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 387350
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 0,1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: S14s
- Kompatibilita s predradníkmi: Sieťové napájanie

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514263581
- Netto hmotnosť: 0,14 kg
- Brutto hmotnosť: 0,18 kg
- Výška: 53,5 cm
- Dĺžka: 3,3 cm
- Šírka: 5,1 cm



Dátum vydania:  
2026-07-08  
Verzia: 0.453

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)