

PHILIPS

Sieťové LEDtube
S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D



8719514263642



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Trubicové svietidlo LED S19 značky Philips zaručuje dlhú životnosť a výrazné šetrenie energie. Teplá biela farba svetla z trubice je dokonalou dlhotrvajúcou náhradou za lineárne fluorescenčné (TL) žiarivky.

Svetlo vysokej kvality

- Všade samé svetlo

Hlavné prvky

Všade samé svetlo

Vďaka jej inovatívnemu dizajnu s tvarom v štýle vintage zabraňuje táto

žiarovka LED vzniku tieňov, ktoré sa bežne objavujú na okraji rozptylu lúčov

svetla. Výsledok? Prirodzené teplé biele svetlo všade navôkol.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Iné
- Päťica: S14d
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 °C až 45 °C
- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Záruka

- Záručná lehota: 2 rokov

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 375 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700
- Svetelný tok: 375 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,1
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 107

Rozličné

- EyeComfort: áno
- Schvaľovacie značky: Označenie CE, Certifikát KEMA Keur, V súlade so smernicou RoHS
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Názov produktu: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: 220-240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 3,5
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 500 mm
- Celková dĺžka: 500 mm
- Celková šírka: 30 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 30 000

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 30 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 387348
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 0,1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: S14d
- Kompatibilita s predradníkmi: Sieťové napájanie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514263642
- Netto hmotnosť: 0,14 kg
- Brutto hmotnosť: 0,18 kg
- Výška: 53,5 cm
- Dĺžka: 3,3 cm
- Šírka: 5,1 cm



Dátum vydania:
2026-07-11
Verzia: 0.439

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com