

# PHILIPS

Žiarovka 60,  
30,16 W A60 E27

LED

2 700/2 500/2 200 K

806, 320, 150 lm

15 000 h



8719514263963



## Jedna žiarovka. Váš vypínač. Tri nastavenia osvetlenia.

Zmeňte atmosféru vo svojej miestnosti podľa toho, čo práve robíte. Pri LED svietidlách Philips SceneSwitch môžete jednoducho prepínať medzi jasným a prirodzeným svetlom a príjemným teplým svetlom. Stačí vám súčasný vypínač.

### Svetlo za hranicami osvetlenia

- Tri nastavenia svetla
- Nie je potrebný žiadny stmievač ani dodatočná inštalácia

### Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

# Hlavné prvky

## Tri nastavenia svetla (SSDL)

Náhradná žiarovka typu všetko v jednom, ktorú možno pôvodným vypínačom nastaviť na niektorú z troch rôznych úrovní jasú denného svetla.

## Plug and play



Nevyžaduje žiadnu ďalšiu inštaláciu ani stmievací vypínač. Táto žiarovka nie je vhodná na používanie so stmievačmi. Ak sa používa so stmievacou súpravou, nastavte stmievač na 100% jas.

## Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezaťažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

## Rozmery žiarovky

- Výška: 10,4 cm
- Šírka: 6 cm

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700/2500/2200 K
- Nominálny svetelný tok: 806, 320, 150 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 107,00 lm/W

**Rozličné**

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: SceneSwitch

**Iné vlastnosti**

- Účinnosť: 107 lm/W
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

**Informácie na balení**

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Názov produktu: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

**Príkon**

- Účinnosť (zlomok): 0.5

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 7,5, 3, 1,6 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60;30;16 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 1,6, 3, 7,5 W

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Dĺžka: 10,4 cm

**Menovité hodnoty**

- Menovitá životnosť: 15 000

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 739282
- Referenčný svetelný tok: Sphere
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 0,9
- Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz
- Stmievateľné: Nie
- Päťica: E27

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8719514263963
- Netto hmotnosť: 0,07 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 6,5 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:  
2025-05-10  
Verzia: 0.297

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)