

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W, PAR16, GU10

LED

2 700/2 500/2 200 K

355 lm

15 000 h



8719514307780



Jedno svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla.

Zmeňte atmosféru svojej miestnosti, aby sa hodila k tomu, čo práve robíte. Vďaka LED svetidlu SceneSwitch od spoločnosti Philips môžete jednoducho zmeniť nastavenie z jasného svetla na prirodzené svetlo a príjemné teplé vyžarovanie. Potrebujete iba spínač, ktorý už máte namontovaný.

Svetlo vysokej kvality

- Všade samé svetlo

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Obnovenie svetidla na predvolené výrobné nastavenia
- Nie je potrebný žiadny stmievač ani dodatočná inštalácia
- Svetidlo si dokáže zapamätať posledné nastavenie

Hlavné prvky

Všade samé svetlo

Vďaka jej inovatívnemu dizajnu s tvarom v štýle vintage zabraňuje táto žiarovka LED vzniku tieňov, ktoré sa bežne objavujú na okraji rozptylu lúčov svetla. Výsledok? Prirodzené teplé biele svetlo všade navôkol.

Nulovanie (SceneSwitch)



Ak používate viac svietidiel, ktoré sa rozsynchronizovali, stačí prepnúť vypínač (t. j. rýchlo ho vypnúť a zapnúť v priebehu 1 sekundy) a tým v nich obnovíte predvolené výrobné nastavenia.

Plug and play



Nevyžaduje žiadnu ďalšiu inštaláciu ani stmievací vypínač. Táto žiarovka nie je vhodná na používanie so stmievačmi. Ak sa používa so stmievacou súpravou, nastavte stmievač na 100% jas.

Automatická pamäť (SceneSwitch)



Toto svietidlo SceneSwitch má zabudovaný pamäťový čip, ktorý si zapamätá posledné nastavenie svetla, ak vypnete vypínač na viac než 6 sekúnd. Ak aktivity často nestriedate, svetlo bude pri ďalšom zažatí nastavené na váš obľúbený režim.

Technické údaje

General

- Vhodné pre akcentačné osvetlenie: Áno

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Záruka

- Záručná lehota: 2 rokov

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2200–2500–2700 K
- Nominálny svetelný tok: 355 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827–825–822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 2200, 2500, 2700
- Svetelný tok: 355 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 73,00

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: SceneSwitch, WarmGlow

Iné vlastnosti

- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Názov produktu: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.5

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,8
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitá maximálna intenzita: 600 cd

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Priemer: 50 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1825225
- Referenčný svetelný tok: Narrow Cone
- Stmievateľné: Nie
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000–3–3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: GU10

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514307780
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026–07–11
Verzia: 0.364

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com