

PHILIPS

Bodové svetidlo
PAR16 GU10

LED

3 000 K

550 lm

15 000 h



8719514308633



Vychutnajte si teplé biele LED svetlo

Táto LED žiarovka Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Svetlo vysokej kvality

- Studené povzbudzujúce svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná halogénovej reflektorovej žiarovke

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- 120° vyžarovanie – bodový svetelný zdroj

Hlavné prvky

3 500 K [svietidlá LED]



Táto žiarovka s farebnou teplotou 3 500 K vyžaruje chladné povzbudzujúce svetlo, ktoré je ideálne

na vytvorenie útulnej atmosféry, keď máte na návšteve svojich priateľov alebo si len tak chcete posediť pri knihe.

Náhrada za halogénovú bodovú žiarovku



Moderná a výkonná reflektorová žiarovka LED s nádherne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné halogénové reflektorové žiarovky.

120° vyžarovanie – bodové [svietidlá LED]

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 550 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 112

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Názov produktu: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220–240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 4,9
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP20
- Registračné číslo EPREL: 1825202

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514308633
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-18
Verzia: 0.196

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com