

PHILIPS

Sviečka 40 W, P45,
B22

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514309449



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Matné sviečkové žiarivky Philips LED poskytujú jemný a rozptýlený svetelný efekt a výnimočne dlhú životnosť. Táto žiarovka s čistým a elegantným dizajnom dokonale zapadne do lustrov s malými päťkami (E14).

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá
- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlo



Moderné osvetlenie vo forme sviečkových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách, ako sú napríklad lustre, stropné

ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svietidlá.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: B22
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8719514309449
- EOC: 871951430944903
- Názov produktu: LED 40W P45 B22 WW FR ND 1SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Spotreba: 4,9 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 86 mm
- Celková dĺžka: 86 mm
- Celková šírka: 45 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514309449
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.345

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com