

# PHILIPS

Sviečka 40 W, B35,  
E14 ×3

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514310070



## Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Matné sviečkové žiarivky Philips LED poskytujú jemný a rozptýlený svetelný efekt a výnimočne dlhú životnosť. Táto žiarivka s čistým a elegantným dizajnom dokonale zapadne do lustrov s malými päticami (E14).

### Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

### Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá
- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

# Hlavné prvky

## 15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

## Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlo



Moderné osvetlenie vo forme sviečkových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách, ako sú napríklad lustre, stropné

ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svietidlá.

## Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová sviečka
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

## Informácie na balení

- EAN: 8719514310070
- EOC: 871951431007001
- Názov produktu: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3SRT6

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Výkon: 4,9
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 106 mm
- Celková dĺžka: 106 mm
- Celková šírka: 35 mm

#### Servis

- Záruka: 2 roky

#### Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED

#### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

#### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:  
Nevzťahuje sa na zariadenie

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514310070
- Netto hmotnosť: 0,06 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:  
2026-07-01  
Verzia: 0.311

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)