

PHILIPS

Sviečka 40 W, P45,
E27 ×3

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514310117



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Matné sviečkové žiarivky Philips LED poskytujú jemný a rozptýlený svetelný efekt a výnimočne dlhú životnosť. Táto žiarovka s čistým a elegantným dizajnom dokonale zapadne do lustrov s malými päticami (E14).

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá
- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

Hlavné prvky

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svetidlo



Moderné osvetlenie vo forme sviečkových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svetidlách, ako sú napríklad lustre, stropné

ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svetidlá.

Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E27
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Rozmery žiarovky

- Výška: 8,7 cm
- Šírka: 4,5 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 95 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8719514310117
- EOC: 871951431011701
- Názov produktu: LED 40W P45 E27
WW FR ND 3SRT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: AC 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4,9 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 8,7 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514310117
- Netto hmotnosť: 0,07 kg
- Brutto hmotnosť: 0,08 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 15,5 cm



Dátum vydania:
2025-01-22
Verzia: 0.269

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com