

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, jantárová, 40 W, T65, E27

LED

1 800 K

470 lm

15 000 h

Stmievanie



8719514313804



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Táto LED žiarovka Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo

- Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

Hlavné prvky

Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo



Prináša do vašich izieb útulnú a hrejivú atmosféru pomocou odtieňov mimoriadne teplého bieleho svetla, ktoré možno stmievať a vytvoriť tak intímnu atmosféru.

Skvelý výzor, či svieti, alebo nie



„Toto nádherné svietidlo s viditeľným vláknom dodáva štýla dojem nostalgie v každej miestnosti. Vyzerá elegantne, či svieti, alebo nie.“

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Jantárová
- Materiál žiarovky: Sklo

Rozmery žiarovky

- Výška: 27,3 cm
- Šírka: 6,6 cm

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 1800 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 818 | CCT of 1800K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 1800 K
- Svetelný tok: 470 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 67 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Dekoratívne

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 67 lm/W
- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8719514313804
- EOC: 871951431380400
- Názov produktu: LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.7

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.7
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Spotreba: 7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 27,3 cm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Priemer: 66 mm
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz
- Stmievateľné: Len s konkrétnymi stmievačmi
- Päťica: E27

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514313804
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,29 kg
- Výška: 32 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 10 cm



Dátum vydania:
2025-06-14
Verzia: 0.379

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com