

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom
štýle, dymová, 20 W,
G200, E27

LED

1 800 K

200 lm

15 000 h

Stmievanie



8719514315396



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Táto LED žiarovka Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo


- Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

Hlavné prvky

Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo



Prináša do vašich izieb útulnú a hrejivú atmosféru pomocou odtieňov mimoriadne teplého bieleho svetla, ktoré možno stmievať a vytvoriť tak intímnu atmosféru.

Skvelý výzor, či svieti, alebo nie



„Toto nádherné svietidlo s viditeľným vláknom dodáva štýla dojem nostalgie v každej miestnosti. Vyzerá elegantne, či svieti, alebo nie.“

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová guľatá žiarivka
- Päťica: E27
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: dymové
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka

- Záručná lehota: 2.5 rokov

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 1800 K
- Nominálny svetelný tok: 200 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5 s
- Kód farby: 818 | CCT of 1800K
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 1800 K
- Svetelný tok: 200 lm
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 30 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Dekoratívne

Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Informácie na balení

- EAN: 8719514315396
- EOC: 871951431539600
- Názov produktu: LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Príkon

- Účinnosť (zlomok): 0.7

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.7
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 20 W
- Spotreba: 6,5 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 286 mm
- Celková dĺžka: 286 mm
- Celková šírka: 202 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Priemer: 202 mm
- Stmievateľné: Len s konkrétnymi stmievačmi
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000–3–3: 1
- Sieťová frekvencia: 50 to 60
- Päťica: E27
- možno použiť v uzavretých svietidlách: No

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514315396
- Netto hmotnosť: 0,36 kg
- Brutto hmotnosť: 0,7 kg
- Výška: 32 cm
- Dĺžka: 22,5 cm
- Šírka: 22,5 cm



Dátum vydania:
2025-09-13
Verzia: 0.355

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com