

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, jantárová, 25 W, A60, E27

LED

1 800 K

250 lm

15 000 h

Stmievanie



8719514315433



Najmodernejšia LED žiarovka pre domácnosť

Táto LED žiarovka Philips poskytuje krásne mimoriadne teplé svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka svetlu s farebnou teplotou plameňa je táto žiarovka ideálnou voľbou na vytvorenie útulnej atmosféry.

Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo


- Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Skvelý výzor, či svieti, alebo nie

Hlavné prvky

Stmievateľné mimoriadne teplé biele svetlo



Prináša do vašich izieb útulnú a hrejivú atmosféru pomocou odtieňov mimoriadne teplého bieleho svetla, ktoré možno stmievať a vytvoriť tak intímnu atmosféru.

Skvelý výzor, či svieti, alebo nie



„Toto nádherné svietidlo s viditeľným vláknom dodáva štýla dojem nostalgie v každej miestnosti. Vyzerá elegantne, či svieti, alebo nie.“

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 1800 K
- Nominálny svetelný tok: 250 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 818 | CCT of 1800K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 62 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Dekoratívne

Informácie na balení

- EAN: 8719514315433
- EOC: 871951431543300
- Názov produktu: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.7
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 25 W
- Spotreba: 4 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 106 mm
- Celková dĺžka: 106 mm
- Celková šírka: 61 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.379

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com