

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,
matná, 60 W A60 E27

LED

2 200 – 2 700 K

806 lm

25 000 h

Stmievanie



8719514323858



Vychutnajte si stmievateľné teplé biele LED svetlo

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné matné žiarovky.

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 90 % energie

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

Hlavné prvky

Úspora až 90 % energie



LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s

nižšou kvalitou svetla. Výmenou existujúcich wolfrámových alebo halogénových žiaroviek ihneď ušetríte vyše 90 % elektrickej energie.

Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiérové/ exteriérové
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +45 °C
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Vyberte si farbu: áno
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <0.5
- Kód farby: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 136

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývacia izba
- Štýl: Klasické
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

Informácie na balení

- EAN: 8719514323858
- EOC: 871951432385800
- Názov produktu: LED classic 60W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.6
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D
- Výkon: 5,9
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 6

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková dĺžka: 104 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Priemer: 60 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP65
- Registračné číslo EPREL: 2595865

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514323858
- Netto hmotnosť: 0,03 kg
- Brutto hmotnosť: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 6,5 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-15
Verzia: 0.517

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com