

PHILIPS

Sviečková žiarovka,
číra, 40 W, BA35, E14

LED

2 200 – 2 700 K

470 lm

15 000 h

Stmievanie



8719514324374



Vychutnajte si stmievateľné teplé biele LED svetlo

Číre žiarovky Philips LED tvaru sviečka poskytujú krásny žiarivý svetelný efekt a výnimočne dlhú životnosť. Táto žiarovka je krásna zapnutá aj vypnutá a dokonale zapadne do lustrov s malými päťkami (E14).

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 90 % energie

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

Hlavné prvky

Úspora až 90 % energie



LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s

nižšou kvalitou svetla. Výmenou existujúcich wolfrámových alebo halogénových žiaroviek ihneď ušetríte vyše 90 % elektrickej energie.

Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiérové/ exteriérové
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová sviečka
- Päťica: E14
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Batérie pribalené: Nie
- Vyberte si farbu: áno
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-2700 K
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <0.5
- Kód farby: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 138

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývací izba
- Štýl: Klasické
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

Informácie na balení

- EAN: 8719514324374
- EOC: 871951432437400
- Názov produktu: LED classic 40W BA35 E14 CL WGD90 SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.6
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D
- Výkon: 3,4
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 119 mm
- Celková dĺžka: 119 mm
- Celková šírka: 35 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Priemer: 35 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP65
- Registračné číslo EPREL: 1109143

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514324374
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,03 kg
- Výška: 14,6 cm
- Dĺžka: 4,6 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-06-24
Verzia: 0.438

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com