

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, číra, 60 W, P45, E27

LED

2 200 – 2 700 K

806 lm

15 000 h

Stmievanie



8719514324633



Vychutnajte si stmievateľné teplé biele LED svetlo

Matné žiarivky do lustrov Philips LED poskytujú krásny žiarivý svetelný efekt a výnimočne dlhú životnosť. Táto žiarivka je krásna zapnutá aj vypnutá a dokonale zapadne do dekoratívnych svietidiel s veľkými päťicami (E27).

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Úspora až 90 % energie

Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlá

Hlavné prvky

Úspora až 90 % energie



LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s

nižšou kvalitou svetla. Výmenou existujúcich wolfrámových alebo halogénových žiaroviek ihneď ušetríte vyše 90 % elektrickej energie.

Dokonalé riešenie pre dekoratívne svietidlo



Moderné osvetlenie vo forme lustrových žiaroviek LED od spoločnosti Philips určené na používanie v dekoratívnych svietidlách, ako sú napríklad lustre, stropné ventilátory, svetelné pásy pre toaletné stolíky a stĺpové svietidlá.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E27
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-2700 K
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 136

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, WarmGlow

Informácie na balení

- EAN: 8719514324633
- EOC: 871951432463300
- Názov produktu: LED classic 60W P45 E27 WGD90 CL SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.6
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): D
- Výkon: 5,9
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 6

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 78 mm
- Celková dĺžka: 78 mm
- Celková šírka: 45 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1109151

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514324633
- Netto hmotnosť: 0,02 kg
- Brutto hmotnosť: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.316

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com