


PHILIPS

Stropné svetidlo
Magneos, 20 W, 286 mm


Stropné svetidlá

2700 K

Čierna



8719514328778



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svietidlo Philips LED Slim Downlight vám ponúka efekt prirodzeného svetla a hodí sa na celkové osvetlenie. Je to elegantne štíhly dizajnový kúsok na nízke stropy, ktorý vám kdekoľvek doma vytvorí elegantné prostredie s prirodzeným svetlom šetrným k vašim očiam.

Jednoduchá obsluha

- Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné upevnenie.
- Jednoduchá inštalácia

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality

Životnosť

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Hlavné prvky

Vhodné pre nízke stropyŠtíhly dizajn Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám poďakujú.

Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 25 000 hodín

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 12 500
- Nominálna životnosť: 25 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária, Garáž
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 185 mA
- Účinnosť: 95 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,57 kg
- Výška: 2,8 cm
- Dĺžka: 28,6 cm
- Šírka: 28,6 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Priemer: 286 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1900
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 20
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514328778
- Netto hmotnosť: 0,57 kg
- Brutto hmotnosť: 0,7 kg
- Výška: 29,5 cm
- Dĺžka: 3,3 cm
- Šírka: 29 cm



Dátum vydania:
2025-05-01
Verzia: 0.460

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com