

PHILIPS

Jantárová žiarovka v tradičnom štýle 7 W (ekv. 50 W) ST64 E27

Smart LED

Nastaviteľné biele svetlo


Sklo

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo hlasom



8719514372269



Vyberte si teplé alebo chladné biele svetlo.

Tvar v štýle Edisonovej žiarovky, teplé a chladné biele svetlo a jantárový povrch tejto inteligentnej LED žiarovky Philips typu Filament dodajú ktorejkoľvek miestnosti štýl vintage. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo aplikácie WiZ či hlasových povelov.

Jednoduché nastavenie

- Jednoduchá inštalácia a prepojenie s vašou existujúcou sieťou Wi-Fi.

Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta.
- Ovládanie hlasom pomocou služieb Google Assistant, Alexa a Siri Shortcuts

Inteligentné funkcie

- Inteligentné stmievanie ovládané aplikáciou, hlasom alebo stmievačom.
- Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov
- Monitorovanie energie

Svetelné režimy

- Nastaviteľné od teplého po chladné biele svetlo a predvolené režimy
- Predvolené dynamické svetelné režimy vám umožnia prispôbiť si svetelné scény.

Hlavné prvky

Pripojte a hneď používajte

WiZ spolupracuje s vašim existujúcim bezdrôtovým smerovačom a nepotrebuje ďalšiu bránu. Jednoducho pripojte svoje nové svietidlo, stiahnite si aplikáciu WiZ a môžete začať systém používať.

Ovládanie odkiaľkoľvek

Použite svoj smartfón na ovládanie svietidiel WiZ bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Nemusíte sa obávať, že ste pred odchodom z domu nechali zapnuté svetlá. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ovládanie hlasom

Ovládajte svetlá hlasom a pomocou služieb Asistent Google, Amazon Alexa alebo Siri Shortcuts, aby ste si zaistili dokonalé pohodlie. Jednoduchými hlasovými príkazmi môžete vypínať a zapínať svetlá, rozjasňovať ich aj tlmiť, meniť ich farbu alebo si nastaviť vlastné svetelné scény.

Inteligentné stmievanie

Stmievať jas svetiel na požadovanú úroveň pomocou smartfónu, zariadenia WiZmote alebo hlasu. Nemusíte pritom inštalovať drahý stmievač.

Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov

Používajte automatické ovládanie osvetlenia, aby vyhovovalo vašim každodenným a týždenným pravidelným činnostiam. Naplánujte rozsvietenie svetiel pred príchodom domov a zaistíte, aby boli vypnuté, keď ich nepotrebuje.

Monitorovanie energie

Aplikácia WiZ zaznamenáva spotrebu energie vašich svetiel. Prezrite si týždennú alebo dennú správu a rozumne naplánujte energetickú optimalizáciu svojej domácnosti.

Nastaviteľné od teplého po chladné biele svetlo a predvolené režimy

Vyberte si – od širokej škály energizujúceho chladného bieleho svetla po príjemné teplé biele svetlo. Alebo si jednoducho vyberte spomedzi predvolených režimov, medzi ktoré patrí koncentrácia a relaxácia, a vytvorte tú najlepšiu atmosféru pre svoje aktivity.

Prispôbené scény

Skombinujte rôzne režimy farieb a bieleho svetla a vytvorte tak dokonalú svetelnú atmosféru na každý deň. Kombináciu uložte a kedykoľvek vyvolajte pomocou aplikácie, zariadenia WiZmote alebo hlasu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: ST64
- Päťka: E27
- Typ skla: Jantárová
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Jantárová

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,055 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koefficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): ≥90
- Teplota farieb: 2000–5000 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 640 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 91 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 43 mA

Informácie na balení

- EAN: 8719514372269
- EOC: 871951437226900
- Názov produktu: PHI WFB 50W ST64 E27 920-50 Amb 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 7

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 143 mm
- Celková dĺžka: 143 mm
- Celková šírka: 64 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 640 lm
- Menovitý výkon: 7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Registračné číslo EPREL: 1901149

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet prísľušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514372269
- Netto hmotnosť: 0,06 kg
- Brutto hmotnosť: 0,09 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Šírka: 8,5 cm



Dátum vydania:
2025-09-20
Verzia: 0.171

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com